


Жиροотделители для свободно стоящей установки

Жиροотделитель *EasyClean G Basic*

Продукты

Изображение	Описание	NS	Вес	Артикул #			
 <p>Изображен Артикул # 93 004.01</p> <p>Доставка: Полностью в собранном виде</p> <p>Дополнительные размеры по запросу</p>	<p>Жиροотделитель EasyClean G Basic NS ...</p> <p><input type="checkbox"/> в соответствии со стандартом EN 1825, из полиэтилена</p> <p>Для свободно стоящей установки в непромерзающих помещениях.</p> <p>Вариант: Поток сточных вод справа налево (соединения для насоса, трубы для откачки и инспекционное окно расположены с правой стороны жиροотделителя). Изменения направления потока слева направо осуществляется путем замены патрубков.</p> <p>Аксессуары: Патрубок для наполнения, Пробоотборник, Подъемная станция. Возможность переоборудования до PV+S Auto Mix & Pump.</p>			без SonicControl			
				без аксессуаров	со смотровым окошком		
				NS 2	69 кг	93 002.01	93 002.21
				NS 3	74 кг	93 003.01	93 003.21
				NS 4	87 кг	93 004.01	93 004.21
				NS 7	135 кг	93 007.01	93 007.21
				NS 10	181 кг	93 010.01	93 010.21
						с патрубком для наполнения	со смотровым окошком и патрубком для наполнения
				NS 2	69 кг	93 002.11	93 002.31
				NS 3	74 кг	93 003.11	93 003.31
				NS 4	87 кг	93 004.11	93 004.31
				NS 7	135 кг	93 007.11	93 007.31
				NS 10	181 кг	93 010.11	93 010.31
						с SonicControl	
						без аксессуаров	со смотровым окошком
				NS 2	69 кг	93 002.02	93 002.22
				NS 3	74 кг	93 003.02	93 003.22
				NS 4	87 кг	93 004.02	93 004.22
				NS 7	135 кг	93 007.02	93 007.22
				NS 10	181 кг	93 010.02	93 010.22
		с патрубком для наполнения	со смотровым окошком и патрубком для наполнения				
NS 2	69 кг	93 002.12	93 002.32				
NS 3	74 кг	93 003.12	93 003.32				
NS 4	87 кг	93 004.12	93 004.32				
NS 7	135 кг	93 007.12	93 007.32				
NS 10	181 кг	93 010.12	93 010.32				

∅ = Внешний размер



Техническое примечание смотри на странице 238

Номинальная величина	∅	a	Размеры			h1	h2	h3	Объем сточных вод		Объем жиров	Общий объем
			l	x	b				шлам-камера	сепаратор		
NS 2	110	1500	1735	680	680	985	1055	1435	200 л	400 л	100 л	600 л
NS 3	110	1500	1735	680	680	985	1055	1435	300 л	300 л	120 л	600 л
NS 4	110	1880	2115	680	680	985	1055	1435	400 л	400 л	160 л	800 л
NS 7	160	1910	2145	940	940	1185	1255	1655	700 л	650 л	280 л	1350 л
NS 10	160	2590	2820	940	940	1185	1255	1655	1000 л	900 л	400 л	1900 л

Дисконтные пакеты:

Пакет 1	Пробоотборник с горизонтальным выходом, <i>SonicControl</i>	913 101
Пакет 2	Пробоотборник с вертикальным выходом, <i>SonicControl</i>	913 102

Жиροуделители для свободно стоящей установки

Пример установки Жиροуделителя *EasyClean G Basic*



Жиροуделители серии *EasyClean G Basic* ① разработаны в соответствии со стандартом EN 1825-1. Жиροуделители серии *EasyClean G Basic* особенно отличаются в легкости установки и в простоте обслуживания.

Для откачки содержимого в жиροуделитель должны быть герметично закрытые крышки. Всасывающий шланг ② ассенизационной машины используется для откачки и промывки жиροуделителя.

Профессиональные преимущества

- Герметично закрытые крышки
- Без насоса
- Легкость обслуживания
- **Системное Решение** Дополнительно к отдельным жиροуделителям, компания KESSEL предлагает системные решения отчисти сточных вод, состоящих из жиροуделителя, подъемной станции и дополнительных аксессуаров. Все от одного источника - KESSEL
- Расчет Жиροуделителя



SmartSelect, простота планирования - модуль для расчета жиροуделителя на smartselct.kessel.com



Отсканируйте этот QR-код для непосредственного просмотра соответствующего видеоролика продукта.



Замечания по установке

Пробоотборник ③ должен быть установлен на выходе жиροуделителя. Жиροуделитель должен быть установлен на ровной твердой поверхности в защищенном от мороза помещении. Высота помещения, в которой установлен жиροуделитель должна позволять свободный доступ к герметичным крышкам.

В том случае, когда выход жиροуделителя находится ниже уровня ближайшего смотрового колодца необходимо установить подъемную станцию ④. В тех случаях, когда недопустимо прерывание рабочего процесса жиροуделителя необходимо установить подъемную станцию с двумя насосами.

Внимание

Жиροуделители серии *EasyClean G Basic* могут быть в любое время переоборудован до любого варианта серии *EasyClean*, например с прямым отводом для откачки. Жиροуделители *EasyClean G Basic* следует только устанавливать в местах где:

- выделение сильных и агрессивных запахов не будут представлять проблему
- возможен и неограничен доступ для шланга ассенизационной машины

Комплекты переоборудования:

- D Standart**
с прямым отводом для откачки
- D+S Mix** 1 NS 2-7 2 NS 10
Патрубок для наполнения, 1 ручной вентиль, насос, прямой отвод
- D+SP Auto Mix** 1 NS 2-7 2 NS 10
Патрубок для наполнения, смотровое окошко, 2 электромагнитных вентиля, насос, прямой отвод и блок управления
- M+S Mix&Pump** 1 NS 2-7 2 NS 10
Патрубок для наполнения, смотровое окошко, 1 ручной вентиль, насос, прямой отвод и блок управления
- PV+S Auto Mix&Pump** 1 NS 2-7 2 NS 10
Патрубок для наполнения, смотровое окошко, 2 электромагнитных вентиля, насос, прямой отвод и блок управления

913 101/D

1 913 101/DS
2 913 101/DS10

1 913 101/DSP
2 913 101/DSP10

1 913 101/MS
2 913 101/MS10

1 913 101/PVS
2 913 101/PVS10