




# Жиροотделители для свободно стоящей установки

## Жиροотделитель *EasyClean D Standard*

Продукты

Изображение	Описание	NS	Вес	Артикул #				
 <p>Изображен Артикул # 93 004.01/D</p> <p><b>Доставка:</b> Полностью в собранном виде</p> <p><b>Дополнительные размеры по запросу</b></p>	<p><b>Жиροотделитель <i>EasyClean D Standard</i> NS ...</b></p> <p><input type="checkbox"/> с прямым отводом в соответствии со стандартом EN 1825, из полиэтилена</p> <p><b>Для свободно стоящей установки в непромерзающих помещениях.</b></p> <p>Вариант: Поток сточных вод справа налево (соединения для насоса, трубы для откачки и инспекционное окно расположены с правой стороны жиροотделителя). Изменения направления потока слева направо осуществляется путем замены патрубков.</p> <p><b>Аксессуары:</b> Патрубок для наполнения, Пробоотборник, Подъемная станция</p>			<b>без <i>SonicControl</i></b>				
				без аксессуаров	со смотровым окошком			
				NS 2	69 кг	<b>93 002.01/D</b>	<b>93 002.21/D</b>	
				NS 3	74 кг	<b>93 003.01/D</b>	<b>93 003.21/D</b>	
				NS 4	87 кг	<b>93 004.01/D</b>	<b>93 004.21/D</b>	
				NS 7	135 кг	<b>93 007.01/D</b>	<b>93 007.21/D</b>	
				NS 10	181 кг	<b>93 010.01/D</b>	<b>93 010.21/D</b>	
						с патрубком для наполнения		со смотровым окошком и патрубком для наполнения
				NS 2	69 кг	<b>93 002.11/D</b>	<b>93 002.31/D</b>	
				NS 3	74 кг	<b>93 003.11/D</b>	<b>93 003.31/D</b>	
				NS 4	87 кг	<b>93 004.11/D</b>	<b>93 004.31/D</b>	
				NS 7	135 кг	<b>93 007.11/D</b>	<b>93 007.31/D</b>	
				NS 10	181 кг	<b>93 010.11/D</b>	<b>93 010.31/D</b>	
						<b>с <i>SonicControl</i></b>		
						без аксессуаров		со смотровым окошком
				NS 2	69 кг	<b>93 002.02/D</b>	<b>93 002.22/D</b>	
				NS 3	74 кг	<b>93 003.02/D</b>	<b>93 003.22/D</b>	
				NS 4	87 кг	<b>93 004.02/D</b>	<b>93 004.22/D</b>	
				NS 7	135 кг	<b>93 007.02/D</b>	<b>93 007.22/D</b>	
				NS 10	181 кг	<b>93 010.02/D</b>	<b>93 010.22/D</b>	
		с патрубком для наполнения		со смотровым окошком и патрубком для наполнения				
NS 2	69 кг	<b>93 002.12/D</b>	<b>93 002.32/D</b>					
NS 3	74 кг	<b>93 003.12/D</b>	<b>93 003.32/D</b>					
NS 4	87 кг	<b>93 004.12/D</b>	<b>93 004.32/D</b>					
NS 7	135 кг	<b>93 007.12/D</b>	<b>93 007.32/D</b>					
NS 10	181 кг	<b>93 010.12/D</b>	<b>93 010.32/D</b>					



Ø = Внешний размер


Техническое примечание смотри на странице 238

Номинальная величина	Ø	a	Размеры			h1	h2	h3	Объем сточных вод		Объем жиров	Общий объем
			l	x	b				шлам-камера	сепаратор		
NS 2	110	1500	1735	680	680	985	1055	1435	200 л	400 л	100 л	600 л
NS 3	110	1500	1735	680	680	985	1055	1435	300 л	300 л	120 л	600 л
NS 4	110	1880	2115	680	680	985	1055	1435	400 л	400 л	160 л	800 л
NS 7	160	1910	2145	940	940	1185	1255	1655	700 л	650 л	280 л	1350 л
NS 10	160	2590	2820	940	940	1185	1255	1655	1000 л	900 л	400 л	1900 л

**Дисконтные пакеты:**

Пакет 1	Пробоотборник с горизонтальным выходом, <i>SonicControl</i>	913 101
Пакет 2	Пробоотборник с вертикальным выходом, <i>SonicControl</i>	913 102

## Пример установки Жиросепаратора *EasyClean D Standard*



Жиросепараторы серии *EasyClean D Standard* ① разработаны в соответствии со стандартом EN 1825-1. Жиросепараторы серии *EasyClean D Standard* особенно отличаются в легкости установки и в простоте обслуживания.

Преимущество Жиросепараторов серии *EasyClean D Standard* является в том, что откачка содержимого ёмкости в ассенизационную машину осуществляется через напорную трубу ②, при герметично закрытых крышках. Благодаря этому преимуществу ассенизационная машина подключается к установленному на внешней стене здания резьбовому соединению ③ и используя собственный насос откачивает все содержимое без образования неприятных запахов.

## Замечания по установке

Пробоотборник ④ должен быть установлен на выходе жиросепаратора. Жиросепаратор должен быть установлен на ровной твердой поверхности в защищенном от мороза помещении. Высота помещения, в которой установлен жиросепаратор должна позволять свободный доступ к герметичным крышкам.

В том случае, когда выход жиросепаратора находится ниже уровня ближайшего смотрового колодца необходимо установить подъемную станцию ⑤. В тех случаях, когда недопустимо прерывание рабочего процесса жиросепаратора необходимо установить подъемную станцию с двумя насосами.

## Внимание

Жиросепараторы серии *EasyClean D Standard* должны проверяться и полностью промываться после каждой третьей откачки. Во всех случаях, когда доступность всасывающего шланга ассенизационной машины к жиросепаратору ограничена или невозможна, KESSEL рекомендует установку серии *EasyClean D Standard*. Патрубок для наполнения позволяет наполнения жиросепаратора после откачки без открывания любой из герметично закрытых крышек и распространяя этим сильные и агрессивные запахи.

## Профессиональные преимущества

- С прямым отводом
- Без насоса
- Откачка при закрытых крышках
- Легкость обслуживания
- **Системное Решение** Дополнительно к отдельным жиросепараторам, компания KESSEL предлагает системные решения отчисти сточных вод, состоящих из жиросепаратора, подъемной станции и дополнительных аксессуаров. Все от одного источника - KESSEL
- **Сложности в выборе подходящего продукта?** Компания KESSEL предлагает разработку индивидуальных решений. Специалисты с многолетним опытом в области очистки сточных вод разработают индивидуальное решения соответствующего Вашим требованиям. Ознакомьтесь с реализованными индивидуальными решениями Вы можете в разделе "Индивидуальные Решения" на стоящего каталога или напрямую связаться с нами. Контактную информацию Вы найдете на странице 3.
- **Расчет Жиросепаратора**



**SmartSelect**, простота планирования - модуль для расчета жиросепаратора на [smartselect.kessel.com](http://smartselect.kessel.com)



Отсканируйте этот QR-код для непосредственного просмотра соответствующего видеоролика продукта.

